

HDC MBUS8 M AWG20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**소형**

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact
주문 번호	2565980000
유형	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
수량	100 items

HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

0 g

온도

한계 온도

-40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	0.6 mm
결선 유형	크림프 결선
전선 굽기, 최대	0.5 mm ²
표면 마감	골드
유형	수형
시리즈	ModuPlug
접점 재료	구리 합금

탈피 길이, 정격 결선	4 mm
버전 인서트	MBUS
전선 굽기, 최소	0.5 mm ²
플러그 주기	≥ 500
기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨

일반 데이터

접점 표면	금도금
정격 전류	0.5 A
유형	수형

전송 속도	10 Gbps
플러그 주기	≥ 500

분류

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04



ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04

HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**공구****소형**

새로운 2풀 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
수량	1 ST	