



### 일반 주문 데이터

버전	x 5.3 mm, TPU, 컬러 코드: 노란색, 투명
주문 번호	<a href="#">2571290000</a>
유형	VT-TM 1/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608397
수량	200 items

## VT-TM 1/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	5.3 mm	폭 (인치)	0.2087 inch
순중량	0.17 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	5.3 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	90 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	컬러 코드	노란색, 투명
할로겐	아니요	기본 재질	TPU
인쇄 문자	없음		

### 컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm		

### 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM 1/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



TM-는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLIT 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, 인서트 마커, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190348977	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190348984	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE RT	버전
주문 번호	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190397463	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190397456	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE GN	버전
주문 번호	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190398682	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE OR	버전
주문 번호	<a href="#">1164190000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4032248953967	
수량	320 ST	
유형	TM-I 12 MC NE WS V0	버전
주문 번호	<a href="#">1434760000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118239508	
수량	320 ST	
유형	VT-TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1714091044</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190332457	
수량	640 ST	

## VT-TM 1/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	VT-TM-I 12 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1714091687</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190332471	
수량	640 ST	

### TM-I 12



프로세스 신뢰도: TM-I  
 TM-I 인레이 태그는 가이드 탭이 있어서 타입 TM으로부터 투명 슬리브 안으로 간편하게 끼워 넣을 수 있습니다. 태그가 제자리에 위치하면 미리 디자인된 절단 점에서 탭을 잘라내십시오. 그런 다음 선조립된 슬리브를 밀어 컨덕터 위에 놓이게 하면 됩니다. 이점: 많은 수량을 단 한 번의 단계로 효율적으로 선조립할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MM WS	버전
주문 번호	<a href="#">2005440000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118390278	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 12 MM GE	버전
주문 번호	<a href="#">2005550000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4050118390148	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 12 MM RT	버전
주문 번호	<a href="#">2005730000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4050118390513	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 12 MM BL	버전
주문 번호	<a href="#">2005890000</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4050118390414	
수량	2000 ST	