

ES EPG 60 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 압착 공구 인서트, 35mm ² , 사다리꼴 압착 |
| 주문 번호 | 2577820000 |
| 유형 | ES EPG 60 AEH 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118590715 |
| 수량 | 1 items |

ES EPG 60 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 22 mm | 깊이 (인치) | 0.8661 inch |
| 높이 | 42 mm | 높이 (인치) | 1.6535 inch |
| 너비 | 42 mm | 폭 (인치) | 1.6535 inch |
| 순중량 | 25 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

공구 데이터 압착

| | | | |
|------------|---------|--------------------|--|
| 압착 유형/프로파일 | 사다리꼴 압착 | | |
| 케이블 러그 단면 | 공칭 | 35 mm ² | |

압착 인서트

| | | | |
|-----------|-------|-----------|----|
| 압착 폭 | 22 mm | 구리 크림프 단면 | 35 |
| 크림핑 폭(mm) | 22 | | |

접점 설명

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 접점의 유형 | 절연 및 비절연 페럴 | 컨덕터 단면적, 최대 AWG | 2 |
| 컨덕터 단면적, 최소 AWG | 2 | 압착 범위, 최대 | 35 mm ² |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |