



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 10mm <sup>2</sup> , 타원형 압착
주문 번호	<a href="#">2577940000</a>
유형	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	25 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	타원형 압착
케이블 러그 단면	공칭 10 mm <sup>2</sup>

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	10
크림핑 폭(mm)	7		

접점 설명

접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	8
컨덕터 단면적, 최소 AWG	8	압착 범위, 최대	10 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

### 액세서리

#### 크림프 케이블 러그



- PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

#### 일반 주문 데이터

유형	KQI-M10/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302233	
수량	50 ST	
유형	KQI-M10/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1492510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302288	
수량	50 ST	
유형	KQI-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302349	
수량	50 ST	
유형	KQI-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492440000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302356	
수량	50 ST	
유형	KQI-M8/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492450000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302226	
수량	50 ST	

#### 포크형 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	KQIG-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1491330000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301335	
수량	50 ST	

### 액세서리

유형	KQIG-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1491340000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm <sup>2</sup>
수량	50 ST	

### 핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

### 일반 주문 데이터

유형	KSI/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1491430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301403	
수량	50 ST	