

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
 2 Ah

일반 주문 데이터

	<u> </u>	
버전	16mm², 타원형 압착	
주문 번호	<u>2577950000</u>	
유형	ES EPG 60 ISO 16	
GTIN (EAN)	4050118590630	
수량	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	 폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	25 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	타원형 압착		
케이블 러그 단면	공칭	16 mm ²	

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	16	
 크림핑 폭(mm)	7			

접점 설명

접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	6	
컨덕터 단면적, 최소 AWG	6	 압착 범위, 최대	16 mm ²	

분류

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

크림프 케이블 러그



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

유형	KQI-M10/-16	버전
	,	
주문 번호	1492510000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
수량	50 ST	
유형	KQI-M5/-16	버전
주문 번호	1492480000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm ²
수량	50 ST	
유형	KQI-M6/-16	버전
유형 주문 번호	KQI-M6/-16 1492490000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16
	,	· -
주문 번호	1492490000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16
주문 번호 GTIN (EAN)	1492490000 4050118302455	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1492490000 4050118302455 50 ST	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1492490000 4050118302455 50 ST KQI-M8/-16	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16 mm² 버전

포크형 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	KQIG-M6/-16	버전	
주문 번호	1491350000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16	
GTIN (EAN)	4050118300987	mm ²	
수량	50 ST		
유형	KQIG-M8/-16	버전	
유형 주문 번호	KQIG-M8/-16 1491360000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16	
	,		
주문 번호	1491360000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm² - 16	

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	KSI/-16	버전
주문 번호	<u>1491440000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,16 mm²,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118301427	
수량	50 ST	

카탈로그 상태 / 도면 4