



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

**일반 주문 데이터**

버전	케이블 러그, 단자대 종단,400 mm <sup>2</sup> ,400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">2578020000</a>
유형	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
수량	15 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 207.65 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전 Euro 시리즈, 표준

커넥터

전선 굵기, 최대	400 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	400 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면적	400 mm <sup>2</sup>	절연	사용 불가
구멍	M 10	식별 색상	없음
샤프트의 내경(d1)	27.5 mm	샤프트의 내경 (d3)	33.5 mm
샤프트 길이 (a)	47 mm	결선 길이 (l)	92 mm
플랜지의 내경(d2)	10.5 mm	플랜지 폭 (b)	49 mm

분류

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

도면

