KRN-M20/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

케이블 러그, 단자대 종단,400 mm²,400 mm² - 400 mm²		
<u>2578050000</u>		
KRN-M20/-400		
4050118822069		
15 items		



KRN-M20/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
순중량	258.53 g		
환경 제품 규정 준수			
	<u> </u>		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
커넥터	,		
	<u> </u>		
전선 굵기, 최대	400 mm ²	전선 굵기, 최소	400 mm ²
컨덕터 단면적	400 mm ²	 절연	사용 불가
구멍	M 20	식별 색상	없음
샤프트의 내경(d1)	27.5 mm	샤프트의 내경 (d3)	33.5 mm
샤프트 길이 (a)	47 mm	결선 길이 (I)	92 mm
플랜지의 내경(d2)	21 mm	 플랜지 폭 (b)	49 mm
분류			
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

카탈로그 상태 / 도면 2



KRN-M20/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



