

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
주문 번호	2581730018
유형	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
수량	1 items

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

길이	1.8 m	길이 (인치)	70.8661 inch
순중량	87 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-15 °C...80 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상	파란색
-------	-----

일반 기술 데이터

접점 표면	금 도금 니켈
-------	---------

케이블 구조

외피 색상	파란색	단면적	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
외피 직경, 최대	5.65 mm	외피 직경, 최소	5.35 mm
재질 외피	PVC		

플러그, 우

플러그 우측	USB A 3.0, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	---

플러그, 좌

플러그 좌측	USB A 3.0, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		