

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블

## 일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
주문 번호	<a href="#">2581730030</a>
유형	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
수량	1 items

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

길이  
순중량

3 m  
140 g

길이 (인치)

118.1102 inch

## 온도

보관 온도  
설치 온도

작동 온도

-15 °C...80 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태  
REACH SVHC

준수, 예외 미존재  
0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 케이블의 기술 사양

외피 색상

파란색

## 일반 기술 데이터

접점 표면

금 도금 니켈

## 케이블 구조

외피 색상

파란색

단면적

4\*AWG30 + 2\*AWG30 +  
2\*AWG20 (Power)

외피 직경, 최대  
재질 외피

5.65 mm  
PVC

외피 직경, 최소

5.35 mm

## 플러그, 우

플러그 우측

USB A 3.0, IP20, 수형  
접점, 직선, 플러그,  
플라스틱, 차폐

## 플러그, 좌

플러그 좌측

USB A 3.0, IP20, 수형  
접점, 직선, 플러그,  
플라스틱, 차폐

## 분류

ETIM 8.0  
ETIM 10.0  
ECLASS 15.0

EC001408  
EC001408  
27-06-01-06

ETIM 9.0  
ECLASS 14.0

EC001408  
27-06-01-06