



조립된 IE 케이블

### 일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
주문 번호	<a href="#">2581730050</a>
유형	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	5 m	길이 (인치)	196.8504 inch
순중량	220 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-15 °C...80 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상: 파란색

일반 기술 데이터

접점 표면: 금 도금 니켈

케이블 구조

외피 색상	파란색	단면적	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
외피 직경, 최대	5.65 mm	외피 직경, 최소	5.35 mm
재질 외피	PVC		

플러그, 우

플러그 우측: USB A 3.0, IP20, 수형  
접점, 직선, 플러그,  
플라스틱, 차폐

플러그, 좌

플러그 좌측: USB A 3.0, IP20, 수형  
접점, 직선, 플러그,  
플라스틱, 차폐

분류

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		