

**IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117에 따른 PushPull Var.14 플러그인 커넥터용 FreeCon Active PROFINET 리피터와 PROFINET 규격에 따른 PushPull Power

**일반 주문 데이터**

버전	PROFINET 구리 리피터, FreeCon, IP65
주문 번호	<a href="#">2581810000</a>
유형	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	53 mm	깊이 (인치)	2.0866 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
길이	130.4 mm	길이 (인치)	5.1338 inch
순중량	661.8 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-20 °C...55 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도금
장착 유형	스크류 4개	보호 등급	IP65
전원 인터페이스	PROFINET PushPull Power	데이터 인터페이스	PROFINET PushPull RJ45 (V14)

전기 속성

전압 유형	DC	보드율(Baud rate)	100 MBit/s
작동 전압	24 V	프로토콜	PROFINET IRT
전류 소비량	100 mA	LED 표시기	ACT1: 액티비티 Port1, ACT2: 액티비티 Port2, SF: 일반 오류, BF: 버스 오류, US1: 전압 1(전자), US2: 전압 2, LNK1: 포트 활성화, LNK2: 포트 활성화
작동 전압 범위	18...30 V DC		

일반 표준

PROFINET 사양	Conformance Class C acc. V2.3	커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14
네트워크 표준	IEC 61158, IEC 61784	인증 번호(cULus)	E141197

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ETIM 10.0	EC000732	ECLASS 14.0	19-17-02-06
ECLASS 15.0	19-17-02-06		


**IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

도면


치수 도면



치수 도면



배선도



## IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### Sets - RJ45



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	버전	
주문 번호	<a href="#">1012170000</a>	플러그 인서트 RJ45 공구 불필요, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/IEC	
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)	
수량	10 ST		

#### Sets



PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">2465440000</a>	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트	
GTIN (EAN)	4050118522136		
수량	1 ST		