

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



실드 결선 레일은 여러 다양한 실드 결선 클램프(KLBÜ)와 함께 사용해 케이블을 실용적으로, 간편하고 신속하게 실딩 처리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	실드 결선 레일, Cabtite (케이블 인입 시스템), 스틸, 용융아연도금, 은색, 높이: 35.23 mm, 너비: 140 mm, 깊이: 16 mm
주문 번호	2583890000
유형	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
수량	10 items

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	35.23 mm	높이 (인치)	1.387 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
직경	5.3 mm	마운팅 치수 - 높이	5.91 mm
마운팅 치수 - 너비	5.3 mm	순중량	46.96 g

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	할로겐	아니요
기본 재질	스틸, 용융아연도금		

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		