CABTITE CR 16/8 EMV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







실드 결선 레일은 여러 다양한 실드 결선 클램프(KLBÜ)와 함께 사용해 케이블을 실용적으로, 간편하고 신속하게 실딩 처리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	실드 결선 레일, Cabtite (케이블 인입 시스템), 스틸, 용융아연도금, 은색, 높이: 35.23 mm, 너비: 113 mm, 깊이: 16 mm	
주문 번호	<u>2583910000</u>	
유형	CABTITE CR 16/8 EMV	
GTIN (EAN)	4050118647051	
수량	10 items	

CABTITE CR 16/8 EMV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수	준수			
치수 및 중량					
깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch		
높이	35.23 mm	높이 (인치)	1.387 inch		
너비	113 mm	폭 (인치)	4.4488 inch		
직경	5.3 mm	마운팅 치수 - 높이	5.91 mm		
마운팅 치수 - 너비	5.3 mm	순중량	40.2 g		
온도					
작동 온도					
환경 제품 규정 준수	,		"		
2011011					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	주수, 예외 미존재			
REACH SVHC		0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보					
실리콘	아니요	할로겐	아니요		
기본 재질	스틸, 용융아연도금				
분류					
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624		
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624		
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15		
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15		
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15		
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15		
ECLASS 15.0	27-18-28-15				