CABTITE FRL 24/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







단일 피스로 제작된 프레임은 조립이 빠르고 쉬우며 크기상 안정적인 파이버글라스 강화 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 발포 충진식 밀봉으로 도장면 또는 거친 표면에서도 DIN EN 60529에 따른 효과적인 IP66 등급 실링을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	잠금 프레임, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 68.8 mm, 너비: 152 mm, 깊이: 11.3 mm, -40 °C 120 °C, IP66
주문 번호	<u>2584210000</u>
유형	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
수량	10 items

CABTITE FRL 24/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

아니요

아니요

40 mm

폴리아미드, 유리 섬유 강화

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	. 			
	C TABUS			
ROHS	준수			
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>			
인증 번호(cURus)	E223801			
치수 및 중량				
7101	11.0	7101 (01 ÷1)	0.4440 in all	
깊이 높이	11.3 mm	고이 (인치) 노이 (인치)	0.4449 inch	
	68.8 mm	높이 (인치)	2.7087 inch	
가장 낮은 버전의 높이	11.3 mm	너비	152 mm	
폭 (인치)	5.9842 inch	직경	5.5 mm	
마운팅 치수 - 높이	130 mm	마운팅 치수 - 너비	32 mm	
순중량	32.65 g			
온도				
작동 온도	-40 °C120 °C			
	-40 C120 C		<u> </u>	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
 일반 정보	<u> </u>			
_				

보호 등급 개구부 길이 **분류**

조임 토크

UL 94 가연성 등급

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

실리콘

할로겐

기본 재질

개구부 폭

3 Nm

V-0

IP66

107.5 mm

카탈로그 상태 / 도면 2



CABTITE FRL 24/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면

