


CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



단일 피스로 제작된 프레임은 조립이 빠르고 쉬우며 크기상 안정적인 파이버글라스 강화 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 발포 충전식 밀봉으로 도장면 또는 거친 표면에서도 DIN EN 60529에 따른 효과적인 IP66 등급 실링을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	잠금 프레임, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 질은 검정색, 높이: 68.8 mm, 너비: 125 mm, 깊이: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
주문 번호	2584220000
유형	CABTITE FRL 16/8 BK
GTIN (EAN)	4050118616590
수량	10 items

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E223801

치수 및 중량

깊이	11.3 mm	깊이 (인치)	0.4449 inch
높이	68.8 mm	높이 (인치)	2.7087 inch
가장 낮은 버전의 높이	11.3 mm	너비	125 mm
폭 (인치)	4.9212 inch	직경	5.5 mm
마운팅 치수 - 높이	103 mm	마운팅 치수 - 너비	32 mm
순중량	29.7 g		

온도

작동 온도	-40 °C...120 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

조임 토크	3 Nm	실리콘	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	할로겐	아니요
보호 등급	IP66	기본 재질	폴리아미드, 유리 섬유 강화
개구부 길이	85 mm	개구부 폭	40 mm

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면

