#### **CABTITE GI X BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







플러그형 클릭 인레이를 채용하여 프레임의 개구부를 소형 또는 대형 실링 요소와 함께 사용하는 요건에 맞춰 구성할 수 있습니다. "찰칵"하는 소리로 올바른 설치 여부를 확인해줍니다. 이는 Cabtite 케이블 인입 시스템이 다양한 요건(케이블, 컨덕터, 호스, 공압식/유압식 라인)에 따라 여러 방식으로 구성될 수 있다는 것을 의미합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	인레이, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 44 mm, 너비: 44 mm, 깊이: 17.5 mm, -40 °C120 °C, IP66
주문 번호	<u>2584290000</u>
유형	CABTITE GI X BK
GTIN (EAN)	4050118616439
수량	5 items

### **CABTITE GI X BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	ŀ

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	F223801

### 치수 및 중량

깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
가장 낮은 버전의 높이	17.5 mm	너비	44 mm
폭 (인치)	1.7323 inch	 순중량	5.04 g

#### 온도

작동 온도 -40 °C...120 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 정보

실리콘	아니요	UL 94 가연성 등급	V-0
할로겐 할로겐	아니요	보호 등급	IP66
기본 재질	폴리아미드, 유리 섬유 강화	실링	TPE

### 분류

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

카탈로그 상태 / 도면 2



### **CABTITE GI X BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 도면

## 치수 도면







