

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

최대 전선 외부 직경 1.05 mm용, IEC 60603-7-51을 따른
RJ45 크림프 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	RJ45 크림프 플러그, 꼬임 방지 적용, 6.5 - 7.5 mm, Cat.5(ISO/IEC 11801)
주문 번호	2584980000
유형	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
수량	10 items

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	4.5 g
-----	-------

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	Crimp
품목 설명	꼬임 방지 적용, 6.5 - 7.5 mm	결선	PROFINET
컬러 코드	기타	절연재 단면적, 최소	1.3 mm
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)
접점 재질	구리 합금	결선 직경, 경질	0.57...0.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 23...AWG 22	결선 직경, 연질	0.57...0.64 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 23...AWG 22	전선 결선 단면, 연선	...0.35 mm ²
외피 직경, 최대	7.5 mm	굽힘 방지 슬리브 재질	폴리아미드 PA6, UL 94-VO
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP20
플러그 주기	750		

전기 속성

접점 저항	≤ 10 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	절연 저항	500 MΩ
공칭 전압	150 V	정격 전류	1.5 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 모듈형 플러그인 커넥터용



모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

유형	IE-CWZ-RJ45-TH-P	버전
주문 번호	2614210000	압착 공구, 접점용 압착 공구
GTIN (EAN)	4050118621631	
수량	1 ST	

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-RJ45	버전
주문 번호	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
수량	10 ST	