



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, 은색
주문 번호	2596610000
유형	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
수량	1000 items

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	0.75 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제		
인쇄 방향	수평 및 수직		
인쇄 유형	검은색		
너비	100 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
컬러 코드	은색		
할로겐	아니오		
기본 재질	플리에틸렌		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
호환 가능 프린터			
조합네이션당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers		
롤당 수	1000		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니오	전선 굵기, 최대	444 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	23 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm
텍스트 필드 폭	50 mm	텍스트 필드 높이	25 mm
컨덕터 O.D.	7 - 23 mm	결선된 와이어의 단면적	444 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

