

## WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



WIL 표준 제품군 85V-264V AC 입력, 24V DC 출력  
400mA용 전력 공급 IP65

## 일반 주문 데이터

주문 번호	2598350000
유형	<a href="#">WIL-NT-STANDARD</a>
GTIN (EAN)	4050118611168
수량	1 items

## WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	292 g		

## 온도

작동 온도 -30 - 50°C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## Power supply / input

입력 주파수	47 - 63 Hz	입력 퓨즈(내부)	예
Version	케이블 종단 개방	Connecting thread	불포함
Circuitry	파란색 -, 검은색 +		

## Power supply / output

결선 방식	스크류 결선	출력 전력	10 W
정격 출력 전압	24 V DC	출력 전류, 최대	0.4 A
Version	소켓	Connecting thread	M12
Circuitry	PIN 3: - (파란색), PIN 4: + (검은색)		

## Power supply / safety

안전 표준	EN 60950 규격 적합 SELV, EN 61347-2-13	단락 보호	예
과부하 보호	예	과열 방지	예
보호 등급	II	안전 초저전압	Yes

## 결선 데이터

버전	전원공급장치
----	--------

## 일반 기술 데이터

장착 유형	스크류 장착	보호 등급	잠금 상태 시 IP65
-------	--------	-------	--------------

## 재질 데이터

하우징 기본 재질	PBT	나사선 링 재질	니켈 도금 CuZn
-----------	-----	----------	------------

## WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 전기 데이터

정격 전압	24 V DC	정격 전류	1,10 A
-------	---------	-------	--------

## 케이블 기술 사양

케이블 재질	TPE	외피 색상	검정
하우징 기본 재질	PBT	케이블 길이	3 m
코어 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

## WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면

