

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



WIL 표준 제품군 85V-264V AC 입력, 24V DC 출력
400mA용 전력 공급 IP65

일반 주문 데이터

주문 번호	2598350000
유형	WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN)	4050118611168
수량	1 items

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	292 g		

온도

작동 온도 -30 - 50°C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

Power supply / input

입력 주파수	47 - 63 Hz	입력 퓨즈(내부)	예
Version	케이블 종단 개방	Connecting thread	불포함
Circuitry	파란색 -, 검은색 +		

Power supply / output

결선 방식	스크류 결선	출력 전력	10 W
정격 출력 전압	24 V DC	출력 전류, 최대	0.4 A
Version	소켓	Connecting thread	M12
Circuitry	PIN 3: - (파란색), PIN 4: + (검은색)		

Power supply / safety

안전 표준	EN 60950 규격 적합 SELV, EN 61347-2-13	단락 보호	예
과부하 보호	예	과열 방지	예
보호 등급	II	안전 초저전압	Yes

결선 데이터

버전 전원공급장치

일반 기술 데이터

장착 유형 스크류 장착 보호 등급 잠금 상태 시 IP65

재질 데이터

하우징 기본 재질 PBT 나사선 링 재질 니켈 도금 CuZn

기술 데이터

전기 데이터

정격 전압	24 V DC	정격 전류	1,10 A
-------	---------	-------	--------

케이블 기술 사양

케이블 재질	TPE	외피 색상	검정
하우징 기본 재질	PBT	케이블 길이	3 m
코어 단면적	0.75 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면

