

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 자료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 열전사 프린터, 열 전사, 300 DPI, MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴
주문 번호	2599430000
유형	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
수량	1 items

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	253 mm	깊이 (인치)	9.9606 inch
높이	320 mm	높이 (인치)	12.5984 inch
너비	253 mm	폭 (인치)	9.9606 inch
순중량	5800 g		

온도

주변 온도 5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6al, 6bl, 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

라벨링 시스템

마터 유형	MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴	메모리(RAM)	256 MB
시스템 요구 조건	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	인쇄 방법	열 전사
인터페이스	USB 2.0, Ethernet	소프트웨어	M-Print® PRO
공급 전압	100 ~ 240 V AC	운영 체제	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
인쇄 속도	max. 150 mm/s	인쇄 해상도, 최대	300 DPI
충전용 배터리로 작동	아니요	인도 시 포함	THM MultiMark, 수동, USB 케이블, 메인 케이블, 유로 플러그, US 플러그, UK 플러그, 프린터 드라이버, Software M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW 잉크 리본, RIBBON MM 110/360 SW 잉크 리본, 잉크 리본 코어, 프린트 룰러, 압력 룰러

분류

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	THM MMP CASE	버전
주문 번호	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK CUTTER	버전
주문 번호	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PERFORATOR	버전
주문 번호	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
수량	1 ST	
유형	THM MMP EXT.RH	버전
주문 번호	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 30	버전
주문 번호	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER MF	버전
주문 번호	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER MF-W	버전
주문 번호	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER SFM 1	버전
주문 번호	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER SFM 2	버전
주문 번호	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
수량	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	MULTIMARK ROLLER SFM 3	버전
주문 번호	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER SFM 4	버전
주문 번호	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER TB	버전
주문 번호	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
수량	1 ST	

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-TB 25/360 SW	버전
주문 번호	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM-HS 60/300 SW	버전
주문 번호	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전
주문 번호	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 84/300 WS	버전
주문 번호	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
주문 번호	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
수량	1 ST	
유형	RIBBON HSS HF EL 40/300...	버전
주문 번호	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
수량	1 ST	