

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 열전사 프린터, 열 전사, 300 DPI, MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴
주문 번호	2599440000
유형	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
수량	1 items

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	274 mm	길이 (인치)	10.7874 inch
높이	446 mm	높이 (인치)	17.559 inch
너비	242 mm	폭 (인치)	9.5275 inch
순중량	10000 g		

온도

주변 온도 5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

라벨링 시스템

마터 유형	MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴	시스템 요구 조건	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
인쇄 방법	열 전사	인터페이스	USB 2.0, Ethernet
소프트웨어	M-Print® PRO	공급 전압	100 ~ 240 V AC
운영 체제	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	인쇄 속도	max. 150 mm/s
인쇄 해상도, 최대	300 DPI	충전용 배터리로 작동	아니요
다운로드	M-Print PRO	인도 시 포함	THM MultiMark, USB 케이블, 메인 케이블, 유로 플러그, US 플러그, UK 플러그, 프린터 드라이버, RIBBON MM-TB 25/360 SW 잉크 리본, RIBBON MM 110/360 SW 잉크 리본, 잉크 리본 코어, 프린트 롤러, 압력 롤러, W-LAN stick

분류

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	버전
주문 번호	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	버전
주문 번호	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	버전
주문 번호	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	버전
주문 번호	1540770000	절단 키트
GTIN (EAN)	4050118345711	
수량	1 ST	

액세서리

M-Print® PRO




마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어 ®는 바이드물러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예: PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송
- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드물러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

유형	M-PRINT PRO	버전	
주문 번호	1905490000	마킹용 소프트웨어, 소프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터	
GTIN (EAN)	4032248526291	소프트웨어	
수량	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전
주문 번호	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
수량	1 ST