


UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	Automation Products - u-remote IP67, 센서-액추에이터 액티브 분배기, PROFINET V2.3
주문 번호	2599690000
유형	UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625035
수량	1 items

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

높이	51 mm	높이 (인치)	2.0079 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
길이	225 mm	길이 (인치)	8.8582 inch
순중량	700 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

결선

공급 전압(AUX-IN)	PushPull-Power	공급 전압(AUX-OUT)	PushPull-Power
Fieldbus(BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	Fieldbus(BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
I/O 결선	8 x M12 소켓 5-플, A-코딩		

공급 전압

역극성 보호	예	작동 전압	24 V
최대 총 전류 모듈	150 mA	제한	18 V DC ... 30 V DC

디지털 입력

과부하 보호	예	센서 공급	500 mA
입력 필터	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	입력 유형	P-switching, IEC 61131-2 규격 Type 2
보호 회로	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	전압 입력, 높음	> 11 V
전압 입력, 낮음	<5 V	스위치 오프 에너지(유도)	<150 mJ / 채널
센서 결선	2 와이어, 3 와이어 + FE, M12, 5극, A 코딩	숫자	8

디지털 출력

출력 신호당 최대 전류 전달 용량	2 A	과부하 보호	예
단락 방지	예	최대 총 전류 출력	채널당 2 A, 모듈당 16 A
스위칭 주파수, 저항 부하	500 Hz	스위칭 주파수, 유도 부하	0.2 Hz, 환류 다이오드 없음, 500 Hz, 적합한 환류 다이오드 있음
스위칭 주파수, 램프 부하	10 Hz	숫자	8

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

기술 데이터

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	UL 94	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	모듈 Variant	8개 디지털 입력, 8개 디지털 출력

분류

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SC-RJ

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속




일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-2SC-POF	버전	
주문 번호	1191550000	FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
수량	10 ST		

Sets

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전	
주문 번호	2465440000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트	
GTIN (EAN)	4050118522136		
수량	1 ST		
유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	버전	
주문 번호	2912590000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET	
GTIN (EAN)	4099986536418		
수량	1 ST		