


UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	Automation Products - u-remote IP67, 센서-액추에이터 액티브 분배기, PROFINET V2.3
주문 번호	2599700000
유형	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
수량	1 items

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

높이	51 mm	높이 (인치)	2.0079 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
길이	255 mm	길이 (인치)	10.0394 inch
순중량	700 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

결선

공급 전압(AUX-IN)	PushPull-Power	공급 전압(AUX-OUT)	PushPull-Power
Fieldbus(BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	Fieldbus(BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
I/O 결선	8 x M12 소켓 5-풀, A-코딩		

공급 전압

역극성 보호	예	작동 전압	24 V
최대 총 전류 모듈	150 mA	제한	18 V DC ... 30 V DC

디지털 입력

센서 공급	500 mA	입력 필터	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
입력 유형	P-switching, IEC 61131-2 규격 Type 2	보호 회로	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
전압 입력, 높음	> 11 V	전압 입력, 낮음	< 5 V
스위치 오프 에너지(유도)	<150 mJ / 채널	센서 결선	2 와이어, 3 와이어 + FE, M12, 5극, A 코딩
숫자	16		

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	UL 94	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	모듈 Variant	16개 디지털 입력

분류

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**SC-RJ**

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-2SC-POF	버전
주문 번호	1191550000	FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
수량	10 ST	

Sets

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전
주문 번호	2465440000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
GTIN (EAN)	4050118522136	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	버전
주문 번호	2912590000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
수량	1 ST	