

HDC HP550 GHDE CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.
내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.
정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다.
모든 스크류, 크림프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | , 설치 사이즈: 550 |
| 주문 번호 | 2599840000 |
| 유형 | HDC HP550 GHDE CR 1P M20 |
| GTIN (EAN) | 4064675049036 |
| 수량 | 1 items |

HDC HP550 GHDE CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이 | 66 mm | 길이 (인치) | 2.5984 inch |
| 높이 | 40.9 mm | 높이 (인치) | 1.6102 inch |
| 너비 | 79.5 mm | 폭 (인치) | 3.1299 inch |
| 순중량 | 104 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|----------|---------|--------------|
| 하우징 디자인 | 벌크헤드 하우징 | 설치 사이즈 | 550 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 컬러 코드 | 검정 |
| 표면 마감 | 파우더 코팅 | 할로겐 불포함 | false |
| BG | 550 | 보호 등급 | IP68, 삽입됨 상태 |

치수

너비 79.5 mm

일반 데이터

컬러 코드 검정 표면 마감 파우더 코팅

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HP550 GHDE CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

