

**CMA-RCM-DACT-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



차동 변류기(잔류 전류 모니터링, RCM)  
 이 유형은 뛰어난 3/4선 AC 네트워크 잔류 전류 감지 기능을 제공합니다.  
 주요 기능:  
 최소량의 잔류 전류까지 감지하는 고감도 센서, 5% 고정 스위칭 히스테리시스, 통합 과전압 보호와 폭넓은 주파수 범위 지원으로 높은 안전성.

일반 주문 데이터

버전	잔류 전류 변압기, 1차 전류: 25 A, 라운드형 컨덕터: 35.00 mm, 달힌 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">2603430000</a>
유형	CMA-RCM-DACT-35
GTIN (EAN)	4050118665413
수량	1 items
제조업체	MBS AG

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	86.5 mm	높이 (인치)	3.4055 inch
너비	104 mm	폭 (인치)	4.0945 inch
순중량	240 g		

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	-10 °C...70 °C
-------	----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

보호 등급	IP40	측정 정확성	Class 1 (IEC 6206-21)
코일 저항	8 Ω		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	35.00 mm
설치 위치	실내용		

전기적 속성

공차 등급	1	2차 전류	0...0.04 A
전송비	1:600	부하	0 VA
주파수 대역	30 Hz...3 kHz	1차 전류	25 A

측정전류 입력

잔류 전류 측정	예
----------	---

입력

입력 측정 범위	0.02...2 A / 0.25...25 A 단자대 배정에 따라 다름	주파수 대역	30 Hz...3 kHz
----------	---	--------	---------------

절연 조정

표준	EN 60044/1	임펄스 내전압	8 kV
오염 심각도	3	갈바닉 절연	Yes
공차 등급	1	정격 전압	800 V

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

Dimensional drawing

