


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







차동 변류기(잔류 전류 모니터링, RCM) 이 유형은 뛰어난 3/4선 AC 네트워크 잔류 전류 감지 기능을 제공합니다.

주요 기능:

최소량의 잔류 전류까지 감지하는 고감도 센서, 5% 고정 스위칭 히스테리시스, 통합 과전압 보호와 폭넓은 주파수 범위 지원으로 높은 안전성.

일반 주문 데이터

잔류 전류 변압기, 1차 전류: 25 A, 라운드형 컨덕터: 120.00 mm, 닫힌 전류 변압기
<u>2603450000</u>
CMA-RCM-DACT-120
4050118665406
1 items
일부 국가에서만 출시됩니다.
MBS AG

카탈로그 상태 / 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
일반 주문 데이터			
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.		
치수 및 중량			
깊이	37 mm	깊이 (인치)	1.4567 inch
높이	191.5 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	7.5394 inch
너비	210 mm	폭 (인치)	8.2677 inch
순중량	240 g		
온도			
보관 온도	-25 °C70 °C	작동 온도	-10 °C70 °C
환경 제품 규정 준수			
D. LIO 조스 사람	⊼ ∧		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수 0.1 wt% 이상의 SVHC 없	<u> </u>	
	0.1 Wt /0 018 = 1 3 V110 EX		
기술 속성			
보호 등급	IP40	측정 정확성	Class 1 (IEC 6206-21)
코일 저항	8 Ω		. (.20 0200 2.1)
라이브 컨덕터의 치수			
도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	120.00 mm
설치 위치	실내용		
전기적 속성			
공차 등급	1	2차 전류	00.04 A
전송비	1:600	부하	0 VA
주파수 대역	30 Hz3 kHz	1차 전류	25 A
측정전류 입력			
잔류 전류 측정	예		
입력			
입력 측정 범위	0.022 A / 0.2525 A 단자대 배정에 따라 다름		
절연 조정			
	EN 000444	이교사내지의	0.177
<u>표준</u> 오염 심각도	EN 60044/1	임펄스 내전압 갈바닉 절연	8 kV Yes
조함 점역포 공차 등급	<u>3</u> 1	<u>걸마락 걸면</u> 정격 전압	800 V
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 1 0	

작성 날짜 14.11.2025 07:21:40 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Dimensional drawing

