H0,5/16DS W BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사





- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 흰색
주문 번호	<u>2604630000</u>
유형	H0,5/16DS W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649437
수량	4000 items

H0,5/16DS W BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

\sim	ı
<u> </u>	ı
\circ	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

11 a

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터

포모 석명	릴에 연결된 와이어 종단	버전	ㅠ주
u - E 0		-1 -	<u> </u>
	페룩 희샌		

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	1 mm	접점면 길이(L2)	10 mm	
칼러 직경(D2)	2.9 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm	
L1(mm)	16.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	12 mm	
컨덕터 단면적	0.5 mm ²	크러 코드	DIN	

분류

EC00005	ETIM 7.0	EC000005
EC00005	ETIM 9.0	EC000005
EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
27-40-02-01		
	EC000005 EC000005 27-40-02-01 27-40-02-01 27-40-02-01	EC000005 ETIM 9.0 EC000005 ECLASS 9.0 27-40-02-01 ECLASS 10.0 27-40-02-01 ECLASS 12.0 27-40-02-01 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2



H0,5/16DS W BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

