


H0,75/16DS GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
주문 번호	2604650000
유형	H0,75/16DS GR BD GSP
GTIN (EAN)	405011864945 1
수량	4200 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

순중량	0.12 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	와이어 종단 페를 릴, 회색	버전	표준
-------	-----------------	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.2 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼라 직경(D2)	3.4 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	16.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 18
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	12 mm
컨덕터 단면적	0.75 mm ²	컬러 코드	DIN

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

