



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 점프바 (단자대), 스크루, 검정, 41 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 23.1 mm |
| 주문 번호 | 2615200000 |
| 유형 | SRQB 3/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118653687 |
| 수량 | 50 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 마지막 주문 날짜 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| 대체용 제품 | SRQB 3/2 |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 2.8 mm | 깊이 (인치) | 0.1102 inch |
| 높이 | 23 mm | 높이 (인치) | 0.9055 inch |
| 너비 | 23.1 mm | 폭 (인치) | 0.9094 inch |
| 순중량 | 1.63 g | | |

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압 400 V 정격 전류 41 A

시스템 사양

버전 점프바

일반

극 수 3

자재 데이터

기본 재질 PA 컬러 코드 검정
UL 94 가연성 등급 V-2

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 폭발 테스트 버전 아니요
장착 유형 스크류

크기

피치(mm)(P) 9.00 mm

분류

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03