BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



OMNIMATE 신호 및 OMNIMATE 파워 산업용 PCB 단자대 블록, 플러그인 커넥터 및 간선 관통 단자대 블록으로, 신호 처리와 전력 전자 기능에 중점을 두고 있습니다. 전류 최대 232 A, 전압 최대 1000 V(IEC) 또는 600 V(UL)에서 230 A. 구성요소들은 애플리케이션 지향적 설계와 효율적 생산제조, 신뢰도 높은 애플리케이션 용도로 최적화되어 있습니다.

OMNIMATE 데이터 산업용 이더넷 환경에서 안전한 데이터 전송을 위한 RJ45 및 USB 서킷 보드 소켓.

바이드뮬러의 RJ45 구성품이 최대 1 Gb/s까지 높은 데이터 전송 속도에서 신뢰도 높은 전송을 보장합니다. THT, THR 또는 SMT 솔더 프로세스 용도로 각기 다른 배리언트가 있으며 암 소켓은 PCB 조립의 모든 공통 테크닉에 대해 적합합니다. RJ45 서킷 보드 소킷에는 여러 가지 다른 디자인 타입이 있어서 각 인클로저 디자인별로 바꿔 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 샘플 키트, OMNIMATE 파워
	- 시리즈 BV/SV 7.62HP
주문 번호	<u>2615770000</u>
 유형	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-08-31T00:00:00+02:00

1

카탈로그 상태 / 도면





BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치	수	민	죳	먇

순중량	154 a

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		