



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사





#### 일반 주문 데이터

버전	Y connector
주문 번호	<u>2616450000</u>
유형	SAI-H4-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621518
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

О	ı
L	
	o.

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E310075

#### 치수 및 중량

순중량 100 g

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

7 ^	_		
극 수	5	코딩	L-coded
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	TPU
정격 전류	16 A	보호 등급	IP67, IP65, IP68
오염 심각도	3	케이블 글랜드	M 12
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-30+90 °C

#### 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-111

#### 결선 데이터

단일 콘센트 3 - 플러그인 커넥터	M12 소켓	그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	M12 핀
단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M12 소켓	단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	M12 소켓
조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm		

#### 일반 데이터

극 수	5	코딩	L-coded
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	TPU
정격 전류	16 A	보호 등급	IP67, IP65, IP68
오염 심각도	3	케이블 글랜드	M 12
정격 전압	63 V DC	 실드 결선	No
하우징의 온도 범위	-30+90 °C	 컨덕터 O.D.	-

#### 분류

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-44-01-06




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 도면

#### 치수 도면




#### 배선도



#### 폴 계획

FΕ



#### 폴 계획

