


ESG-FO 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



긴 서비스 수명 보장: ESG

다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------|
| 버전 | ESG, 디바이스 마커, 9 x 17 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 2620920000 |
| 유형 | ESG-FO 9/17 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118626063 |
| 수량 | 1000 items |

ESG-FO 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.55 mm | 깊이 (인치) | 0.0217 inch |
| 높이 | 9 mm | 높이 (인치) | 0.3543 inch |
| 너비 | 17 mm | 폭 (인치) | 0.6693 inch |
| 순중량 | 0.07 g | | |

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 접착물 | 아크릴 접착제 적용 PE 폼 | 버전 | 자체 접착, 무할로겐 |
| 너비 | 17 mm | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -30 °C |
| 컬러 코드 | 노란색 | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 | 인쇄 문자 | 없음 |
| 라벨링 필드의 크기 | 9 x 17 mm | UL 969에 따른 인증 | 예 |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 작동 온도 범위 | -30...80 °C |
| 롤당 수 | 1000 | | |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



ESG-FO 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형 | RIBBON MM 76/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005080000 | | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK ROLLER 115 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 | |
| 주문 번호 | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| 수량 | 1 ST | | |