

## CC-FO 15/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



기본 품목: CC

체계적으로 조율된 당사의 제품군에는 표준 컴포넌트 식별용 라벨은 물론 다용도 포맷 및 일반 포맷(예: 명찰 생성용 CC 85/54 마커)이 있습니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

### 일반 주문 데이터

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 버전         | ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 60 mm, 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2621310000</a>        |
| 유형         | CC-FO 15/60 MM WS                 |
| GTIN (EAN) | 4050118625738                     |
| 수량         | 500 items                         |

CC-FO 15/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.55 mm | 깊이 (인치) | 0.0217 inch |
| 높이  | 15 mm   | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 60 mm   | 폭 (인치)  | 2.3622 inch |
| 순중량 | 0.47 g  |         |             |

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|              |  |               |             |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 접착물          | 아크릴 접착제 적용 PE 폼  | 버전            | 자체 접착, 무할로겐 |
| 너비           | 60 mm  | UL 94 가연성 등급  | V-0         |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C  | 작동 온도 범위, 최소  | -30 °C      |
| 컬러 코드        | 흰색   | 할로겐           | 아니요         |
| 기본 재질        | 폴리에스테르   | 인쇄 문자         | 없음          |
| 라벨링 필드의 크기   | 15 x 60 mm   | UL 969에 따른 인증 | 예           |
| 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 작동 온도 범위      | -30...80 °C |
| 롤당 수         | 500  |               |             |


디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

도면



## CC-FO 15/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM 76/360 SW        | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2005080000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |