

SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



고도의 신축성: SFX

SFX 마커는 전통적 케이블 연결 솔루션 선택 시에 선호하는 케이블 라벨링입니다. 케이블은 언제나 직선으로 배선되지 않습니다. SFX 마커에 사용한 소재는 고신축성 폴리우레탄으로 이러한 문제점을 해결해 케이블의 곡선을 따라 간편하게 부착됩니다. 장점 한눈에 살펴보기:

- ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3에 따라 테스트한 내후성 저항, 5000시간에서 절차 A 사이클 1
- M-Print® PRO로 개별 라벨 처리됨
- THM MultiMark으로 쉽고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 2621450000 |
| 유형 | SFX-VT 11/60 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625592 |
| 수량 | 1000 items |

SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.6 mm | 깊이 (인치) | 0.0236 inch |
| 높이 | 60 mm | 높이 (인치) | 2.3622 inch |
| 너비 | 13 mm | 폭 (인치) | 0.5118 inch |
| 순중량 | 0.55 g | | |

온도

작동 온도 범위 -55...105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| 인쇄 유형 | 검은색 | 버전 | 무할로겐 |
| 너비 | 13 mm | UL 94 가연성 등급 | HB |
| 작동 온도 범위, 최대 | 105 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C |
| 컬러 코드 | 흰색 | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 폴리우레탄 | 인쇄 문자 | 없음 |
| 라벨링 필드의 크기 | 10.5 x 44 mm | 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 작동 온도 범위 | -55...105 °C | | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 할로겐 | 아니요 | 전선 굵기, 최대 | 500 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 16 mm ² | 컨덕터 O.D., 최대 | 40 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 7 mm | 케이블 타이 통과 | 플랫 |
| 컨덕터 O.D. | 7 - 40 mm | 적합 케이블 타이 | 플라스틱 |
| 결선된 와이어의 단면적 | 16 - 500 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

도면



SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK ROLLER 115 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 | |
| 주문 번호 | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| 수량 | 1 ST | | |