


THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, 흰색
주문 번호	262150000
유형	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
수량	3000 items

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	0.12 g		

온도

작동 온도 범위 -40...

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색
버전	자체 접착
너비	32 mm
UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색
할로겐	아니요
인쇄 문자	없음
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 라벨 릴
라벨링 필드의 크기	9 x 20 mm
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
조합당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-40...
롤당 수	3000

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	컨덕터 O.D., 최대	7 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.8 mm	컨덕터 O.D.	2.8 - 7 mm

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	2005070000		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		