


**HS-FR 1.6-3.2/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 컨덕터 및 케이블 마커, 1.6 - 3.2 mm, 49.8 x 5.2 mm, 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2621760000</a>                    |
| 유형         | HS-FR 1.6-3.2/50 MM W                         |
| GTIN (EAN) | 4050118625288                                 |
| 수량         | 1000 items                                    |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                   |
| 이용가능 기간    | 2025-08-31T00:00:00+02:00                     |
| 대체용 제품     | <a href="#">HS-HF 1.6-3.2/50 MM W</a>         |

## HS-FR 1.6-3.2/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.77 mm | 깊이 (인치) | 0.0303 inch |
| 높이  | 49.8 mm | 높이 (인치) | 1.9606 inch |
| 너비  | 5.2 mm  | 폭 (인치)  | 0.2047 inch |
| 순중량 | 0.44 g  |         |             |

### 온도

작동 온도 범위 -55...125 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 데이터

|              |               |              |  |
|--------------|---------------|--------------|--|
| 인쇄 유형        | 검은색           | 너비           | 5.2 mm   |
| 작동 온도 범위, 최대 | 125 °C        | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C   |
| 컬러 코드        | 흰색            | 할로겐          | 아니요  |
| 기본 재질        | 폴리올레핀         | 인쇄 문자        | 없음   |
| 라벨링 필드의 크기   | 5.2 x 49.8 mm | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위     | -55...125 °C  | 롤당 수         | 1000   |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|                 |                           |              |                     |
|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 16                    | 할로겐          | 아니요                 |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20                    | 전선 굵기, 최대    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소       | 0.5 mm <sup>2</sup>       | 컨덕터 O.D., 최대 | 3.2 mm              |
| 컨덕터 O.D., 최소    | 1.6 mm                    | 수축율          | 2:1                 |
| 권장 수축 온도        | 90 °C                     | 컨덕터 O.D.     | 1.6 - 3.2 mm        |
| 결선된 와이어의 단면적    | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |              |                     |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HS-FR 1.6-3.2/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HS-FR 1.6-3.2/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2448880000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |

### THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |