


### 제품 이미지



CH20M 하우징의 측면 요소는 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있는 개별 구조 옵션을 제공합니다. 특히 유용한 점은 불필요한 슬롯을 커버로 손쉽게 막을 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 외관이 깔끔하고 정돈된 느낌을 줄 뿐만 아니라 먼지 및 기타 환경적 영향으로부터 보호할 수 있습니다. CH20M 하우징의 다재다능한 특성을 활용하여 귀사의 요건에 따라 프로젝트를 효율적으로 설계하십시오!

### 일반 주문 데이터

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 버전         | 측면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M<br>연한 파란색, 측면 요소, 너비: 45 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">2624760000</a>                                  |
| 유형         | CH20M45 S 3P/3P BL 2013                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118628258                                               |
| 수량         | 6 items                                                     |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 105.3 mm | 깊이 (인치) | 4.1457 inch |
| 높이  | 22.8 mm  | 높이 (인치) | 0.8976 inch |
| 너비  | 45 mm    | 폭 (인치)  | 1.7716 inch |
| 순중량 | 17.33 g  |         |             |

온도

|       |                                |          |              |
|-------|--------------------------------|----------|--------------|
| 주변 온도 | -25 °C...85 °C                 | 작동 온도 범위 | -40...120 °C |
| 습도    | 5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축 |          |              |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

재료 데이터

|              |      |                                           |             |
|--------------|------|-------------------------------------------|-------------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0  | 절연재                                       | PA 66 GF 30 |
| 절연재 그룹       | I    | 표면 마감                                     | 미처리         |
| 기본 재질        | 플라스틱 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI   |

일반 데이터

|           |          |                                                                  |             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 컬러 코드     | 연한 파란색   | 보호 등급                                                            | IP20(설치 상태) |
| 컬러 차트(유사) | RAL 5012 | 전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 <a href="#">CH20M45 B BK/OR 2010</a> 참고하세요 |             |
| 캡슐화 옵션    | 아니요      |                                                                  |             |

부품 속성


|                  |     |             |    |
|------------------|-----|-------------|----|
| 기능 포트 대비 컷아웃 일체형 | 아니요 | 극 수, 최대     | 24 |
| 환기구 수            | 0   | 암형 플러그 소켓 수 | 6  |
| 결선 레벨 수          | 3   |             |    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

도면


제품 이미지



제품 이미지



치수 도면



액세서리

CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22, CH20M45, CH20M67용 측면 요소 커버



산업용 전자기기를 위한 미래 지향적 솔루션  
, 배전반에 장착하기 위한 전자기기 인클로저는 전자기기  
어셈블리를 배전반에 통합하는 데 매우 중요합니다.  
민감한 부품을 보호하고 신뢰성 있는 연결을 보장합니다.  
고품질 재료 덕분에 산업용 애플리케이션을 위한 장기적인  
솔루션을 제공합니다.

장점:

유연성: 다양한 요건에 맞는 확장 가능한 솔루션

안전성: 전자기기 보호를 위한 견고한 디자인

효율성: 간편한 설치와 최적화된 결선 기술

모든 애플리케이션을 위한 하우징 솔루션:

당사의 포트폴리오에는 제어, 신호 변환 및 안전  
애플리케이션을 위해 설계된 모듈방식 하우징(예: CH20M),  
소형 하우징 및 프로파일 하우징이 포함됩니다. 이  
하우징은 맞춤형 디자인, 쉬운 장착, 높은 연결 용량을  
제공합니다.

사용자 지정:

표준 솔루션 외에도 디자인, 색상, 인쇄에 대한 맞춤  
서비스를 제공합니다. 바이드몰러 구성기를 사용하면 개별  
디자인이 가능합니다.

당사 서비스:

프로젝트에 대한 전문적인 조언과 기술 지원을  
제공해드립니다. 다운로드 영역에서 효율적인 통합을 위한  
CAD 데이터, 데이터 시트, 설치 지침을 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1472830000</a> | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 아게이트 그레이, 측면 요소   |
| GTIN (EAN) | 4050118279429              | 커버, 너비: 22.5 mm                                |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |
| 유형         | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1221310000</a> | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 측면 요소 커버, 너비: |
| GTIN (EAN) | 4050118004830              | 22.5 mm                                        |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |
| 유형         | CH20M AD SHL 5.00/04 GG... | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1413740000</a> | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 흑연 회색, 측면 요소 커버,  |
| GTIN (EAN) | 4050118241648              | 너비: 22.5 mm                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |
| 유형         | CH20M AD SHL 5.00/04 LG... | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1432890000</a> | 후드, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 밝은 회색, 측면 요소 커버,  |
| GTIN (EAN) | 4050118237641              | 너비: 22.5 mm                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |