

## AM-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVC 케이블용 탈피기

### 일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피기
주문 번호	<a href="#">2625720000</a>
유형	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
수량	1 items

## AM-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
순중량	223.52 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### 기술 데이터

품목 설명	최대 35 mm 외경용 외피 탈피기
-------	------------------------

### 탈피 공구

케이블 유형	PVC 라운드 케이블, 라운드 케이블	단일 컨덕터 직경	999 mm
최소 컨덕터 직경	25 mm	절단 깊이	최대 4.5 mm까지 조정 가능
전선 굵기, 최대 작업 가능 케이블	783828 mm <sup>2</sup> PVC 케이블, 실리콘	전선 굵기, 최소	490 mm <sup>2</sup>

### 분류

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

