

## FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다.  
케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | FieldPower® 인클로저, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정 |
| 주문 번호      | <a href="#">2632820000</a>   |
| 유형         | FP ENC BS 113 3C   |
| GTIN (EAN) | 4050118664539  |
| 수량         | 1 items  |

**FP ENC BS 113 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

**치수 및 중량**

|     |         |         |              |
|-----|---------|---------|--------------|
| 깊이  | 113 mm  | 깊이 (인치) | 4.4488 inch  |
| 높이  | 191 mm  | 높이 (인치) | 7.5197 inch  |
| 너비  | 279 mm  | 폭 (인치)  | 10.9842 inch |
| 순중량 | 577.6 g |         |              |

**온도**

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 작동 온도 | -40 °C...85 °C |
|-------|----------------|-------|----------------|

**환경 제품 규정 준수**

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                                     |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10           |

**일반 데이터**

|           |                   |              |                     |
|-----------|-------------------|--------------|---------------------|
| 기본 재질     | 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 | 인클로저 재질      | 유리 섬유 강화<br>폴리카보네이트 |
| 실리콘       | 아니요               | 컬러 코드        | 검정                  |
| 보호 등급     | IP65, (완성된 상태)    | UL 94 기연성 등급 | 5VA                 |
| 커버 스크류 토크 | 2 Nm              | 커버 부착        | TX20 스크류            |
| 설치 권고     | 덮개 스크류 포함         |              |                     |


**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

**FP ENC BS 113 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 플라스틱 커버용 단자대 레일

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.



## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | FP ENC DR07 142 XC P       | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">2633510000</a> | Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 142 mm, 플라스틱 |
| GTIN (EAN) | 4050118664393              | 리드용   |
| 수량         | 5 ST                       |   |
| 유형         | FP ENC DR07 230 3C P       | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">2633520000</a> | Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 230 mm, 플라스틱 |
| GTIN (EAN) | 4050118664386              | 리드용   |
| 수량         | 5 ST                       |   |

## DMS PRO



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | DMS PRO                    | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">1479120000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |               |
| 수량         | 1 ST                       |               |

## FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 비트 E6,3 - Torx®



바이드뮬러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드뮬러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
- DIN 5263 - 일자 비트,
- Camcar 표준 - TORX 비트

높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.

- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
- 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
- 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
- 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형         | BIT E6,3 T20 X 150         | 버전    |
| 주문 번호      | <a href="#">2821510000</a> | 조립 공구 |
| GTIN (EAN) | 4064675359050              |       |
| 수량         | 5 ST                       |       |

## 크기 3호



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | FP ENC BS 042 3B           | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">2632810000</a> | FieldPower® 인클로저, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, (퍼 쇄 상태), |
| GTIN (EAN) | 4050118664546              | 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정                                     |
| 수량         | 1 ST                       |  |