

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower® 인클로저, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, (완성된 상태), 알루미늄, Aluminium
주문 번호	2632840000
유형	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	178 mm	깊이 (인치)	7.0079 inch
높이	191 mm	높이 (인치)	7.5197 inch
너비	279 mm	폭 (인치)	10.9842 inch
순중량	3524.53 g		

온도

보관 온도: -40 °C...85 °C 작동 온도: -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

기본 재질	알루미늄	인클로저 재질	알루미늄
실리콘	아니요	컬러 코드	Aluminium
보호 등급	IP65, (완성된 상태)	커버 스크류 토크	2 Nm
커버 부착	TX20 스크류	설치 권고	덮개 스크류 포함

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

액세서리

알루미늄 커버용 단자대 레일

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리, 케이블 쉴, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.



일반 주문 데이터

유형	FP ENC DR07 110 3C A	버전
주문 번호	2633750000	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 110 mm, 알루미늄 리드용
GTIN (EAN)	4050118664362	
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR07 145 3C A	버전
주문 번호	2633760000	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 145 mm, 알루미늄 리드용
GTIN (EAN)	4050118664355	
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR07 170 3C A	버전
주문 번호	2633780000	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 170 mm, 알루미늄 리드용
GTIN (EAN)	4050118664348	
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR07 080 XC A	버전
주문 번호	2633730000	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 80 mm, 알루미늄 리드용
GTIN (EAN)	4050118664379	
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR15 68 XC A	버전
주문 번호	8000046634	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 68 mm, 알루미늄 리드용
GTIN (EAN)	4050118686586	
수량	5 ST	

DMS PRO



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

유형	DMS PRO	버전
주문 번호	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
수량	1 ST	

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

비트 E6,3 - Torx®



바이드물러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드물러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
 - DIN 5263 - 일자 비트,
 - Camcar 표준 - TORX 비트
- 높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.
- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
 - 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
 - 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
 - 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 T20 X 150	버전	
주문 번호	2821510000	조립 공구	
GTIN (EAN)	4064675359050		
수량	5 ST		

크기 3호



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

일반 주문 데이터

유형	FP ENC BS 042 3B	버전	
주문 번호	2632810000	FieldPower® 인클로저, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, (퍼쇄 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정	
GTIN (EAN)	4050118664546		
수량	1 ST		