



다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 실, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

### 일반 주문 데이터

버전	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 230 mm, 베이스 부품용
주문 번호	<a href="#">2633460000</a>
유형	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	230 mm	폭 (인치)	9.0551 inch
순중량	8.8 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

기본 재질	스틸, 용융아연도금	절연재	스틸
컬러 코드	은색, 검정	장착 유형	플러그
장착 위치, 설치 알림	베이스 부품용	버전	슬롯 미포함

일반 사양

절연재	스틸	기본 재질	스틸, 용융아연도금
컬러 코드	은색, 검정		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

도면

