

CABTITE SC M5X25 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Cabtite 케이블 인입 시스템은 제어 캐비닛, 인클로저 및 기기의 케이블 관리에 최대의 유연성을 제공함과 동시에 시간 절약은 물론 사전 종단 및 비종단 케이블에 대한 안전한 실링 및 긴장 완화 기능도 제공합니다.

Cabtite의 프레임, 그리드 인레이 및 실링 요소는 모듈방식 설계를 적용하여 공구를 사용하지 않고 DIN EN 60529에 따라 IP66 등급으로 실링함으로써 사전 종단 케이블의 컷아웃을 신속하게 구성할 수 있습니다. 프레임, 인레이, 실링 요소. 모듈형 시스템을 구성하는 세 가지 콤포넌트는 제품에 최고의 유연성과 가변성 및 다양성을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	고정 스크류, Cabtite (케이블 인입 시스템), 스테인레스 스틸, 은색, 높이: 30 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm
주문 번호	2635120000
유형	CABTITE SC M5X25 SET
GTIN (EAN)	4050118662160
수량	1 items

CABTITE SC M5X25 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	8.5 mm	깊이 (인치)	0.3346 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	8.5 mm	폭 (인치)	0.3346 inch
순중량	28 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

기본 재질	스테인레스 스틸
-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		