


## AAM 1.5 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	A-시리즈, 단자대 마커, 6.2 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 노란색
주문 번호	<a href="#">2635520000</a>
유형	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
수량	40 items

**AAM 1.5 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	6.2 mm	높이 (인치)	0.2441 inch
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch
순중량	0.01 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

작동 온도 범위, 최대 100 °C      작동 온도 범위, 최소 -40 °C

자재 데이터

기본 재질 PA 6.6      컬러 코드 노란색  
 UL 94 가연성 등급 V-2

정격 데이터 IECEx/ATEX

작동 온도 범위 -40...100 °C

크기

피치(mm)(P) 3.50 mm

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		