


AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	A-시리즈, 단자대 마커, 8 x 5.1 mm, 피치(mm)(P): 5.00 노란색
주문 번호	2635550000
유형	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674095
수량	40 items

AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5.8 mm	깊이 (인치)	0.2283 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	0.09 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

작동 온도 범위, 최대 100 °C 작동 온도 범위, 최소 -40 °C

자재 데이터

기본 재질 PA 6.6 컬러 코드 노란색
 UL 94 가연성 등급 V-2

정격 데이터 IECEx/ATEX

작동 온도 범위 -40...100 °C

크기

피치(mm)(P) 5.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		