


AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	A-시리즈, 단자대 마커, 14 x 10 mm, 노란색
주문 번호	2635580000
유형	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	405011867452 1
수량	40 items

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5.3 mm	깊이 (인치)	0.2087 inch
높이	14 mm	높이 (인치)	0.5512 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	0.17 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.004 kg CO2 eq.	

일반

작동 온도 범위, 최대 100 °C 작동 온도 범위, 최소 -40 °C

자재 데이터

기본 재질	PA 6.6	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

정격 데이터 IECEx/ATEX

작동 온도 범위 -40...100 °C

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		