

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	전원 모듈, 200 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	2637310000
유형	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
수량	1 items

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인

**치수 및 중량**

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	38.2 mm	높이 (인치)	1.5039 inch
너비	21.85 mm	폭 (인치)	0.8602 inch
순중량	90 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 유형 크림프 결선

일반 데이터

극 수	1	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
정격 전압(DIN EN 61984)	200 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

신호 접점

정격 전류(DIN EN 61984), 신호 접점 1000 V 정격 전류(DIN EN 61984), 신호 200 A

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

