## 데이터 시트

### HDC MPN 1.6 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

미래를 위한 결선 RockStar® ModuPlug의 첨단 솔루션으로 준비하십시오

산업용 애플리케이션은 그 복잡성이 나날이 증가하고 있습니다. 연결성에 대한 수요 역시 이와 같은 추세로 증가하고 있습니다. 가장 협소한 설치 공간에서의 기능과 안전한 설치, 그리고 신속한 개선 프로세스는 제품에 요구되는 특성 중 일부에 불과합니다. RockStar® ModuPlug 모듈형 플러그인 커넥터 시스템은 현재의 시장 요건을 충족함은 물론 미래의 요건도 염두에 두고 특별히 설계되었습니다. 개별 모듈을 사용하여 하나의 인터페이스에서 전력, 시그널, 데이터 전송을 위한 모든 기능을 결합해 구현할 수 있습니다. 새롭게 추가된 모듈 사이즈로 인해 하나의 플러그인 커넥터에서 더욱 다양한 애플리케이션을 적용할 수 있습니다. 이 모듈은 고정형 폴 인서트 및 다른 모듈형 플러그인 커넥터 시스템에 비해 설치에 필요한 공간은 물론 비용도 절감해줍니다. 정교한 프레임과 모듈은 매우 간편하게 설치되며 IP65 및 IP68 보호 등급의 HDC 인클로저에 결합됩니다. 또한, 시스템을 전혀 변경하지 않고도 RockStar® ModuPlug을 기존 애플리케이션을 보완하는 용도로 사용할 수 있습니다. 오랜 경험을 갖춘 산업용 연결 솔루션 파트너인 바이드뮬러는 최고의 신뢰성을 갖춘 최첨단 연결 솔루션을 제공합니다. 따라서 고객님은 RockStar®로도 미래의 환경도 대처하는 결선을 위한 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	공기압 접점, 밸브와의 접점: 아니요
<u> </u>	2637480000
<u> </u>	
	HDC MPN 1.6 F
GTIN (EAN)	4050118654721
수량	10 items



### **HDC MPN 1.6 F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	<u>'</u>		
순중량	0.49 g		
온도			
한계 온도	-40 °C 80 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	없음	
공압 접점			
			<u> </u>
유형	암형(Female)	작동 압력	≤8 bar
내부 호스 직경	1.6 mm	밸브와의 접점	아니요
분류			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



### **HDC MPN 1.6 F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

## 공기압 모듈

연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

### 일반 주문 데이터

유형		HDC MPN 3	버전
주문 년	번호	<u>2637340000</u>	공기압 모듈, 극 수: 3, 호스 결선(공기압), 공기압, 필요한 플러그인 슬롯
GTIN (	(EAN)	4050118765823	개수: 1
수량		1 ST	

3 카탈로그 상태 / 도면