CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지















CH20M 하우징의 전면 요소는 개별적인 디자인과 기능성을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 패드 인쇄와 레이저 조각 등 다양한 인쇄 방법 중에서 선택하여 디자인을 정확하고 매력적으로 구현할 수 있습니다. 전자기기 부품용 레이저 커팅도 가능합니다. 마커도 사용할 수 있습니다. 전면 요소는 힌지 뚜껑이 있거나 없는 옵션으로 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 투명, 전면 요소 추가, 너비: 22.5 mm
주문 번호	<u>2639980000</u>
유형	CH20M22 FC TP BK 1819
GTIN (EAN)	4050118677393
수량	50 items

CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	15.5 mm	깊이 (인치)	0.6102 inch
높이	100 mm	<u>높이 (인치)</u>	3.937 inch
너비	22.5 mm	폭 (인치)	0.8858 inch
길이	0 mm	순중량	5 g
온도			
X H O F	05.00.05.00	TIE OF WO	40, 400,00
<u>주변 온도</u> 습도	-25 °C85 °C 5 - 93 % 상대 습도, Tu =	작동 온도 범위	-40120 °C
<u> </u>	5 - 93 % 정대 급포, Tu - 40°C, 비응축		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
재료 데이터			
UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PC
절연재 그룹	Illa	표면 마감	 미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	175 ≤ CTI <400
일반 데이터			
컬러 코드	검정, 투명	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 9011, -	전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 참고하세요	CH20M22 B BK/OR 2010
캡슐화 옵션	아니요		
부품 특성			
플립오버 장착식	아니요	마커 결합 가능	아니요
개별화 옵션	01-1111	-1/1 28 /10	01-111
개필와 답선			
고객 맞춤 절단 가능	예	고객 맞춤 라벨 표시 가능	예
고객 특정적 주문 절차	 다운로드 아래 지침 참조	고 등을 다릴 표시 기능 대체 색상	 요청 시 추가
처리 가능성	레이저 가공, 밀링	-11/41 10	<u> </u>
분류			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

카탈로그 상태 / 도면 2



CH20M22 FC TP BK 1819



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

제품 이미지





