

## CABTITE BP 5MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



블랭킹 플러그는 쉴링 요소에서 불필요한 케이블 통로를 안전하게 막아 두는 데 사용됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 12 mm, 너비: 5 mm, 깊이: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| 주문 번호      | <a href="#">2652330000</a>   |
| 유형         | CABTITE BP 5MM PA  |
| GTIN (EAN) | 4050118661835  |
| 수량         | 25 items   |

**CABTITE BP 5MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 12 mm | 깊이 (인치) | 0.4724 inch |
| 높이 | 12 mm | 높이 (인치) | 0.4724 inch |
| 너비 | 5 mm  | 폭 (인치)  | 0.1968 inch |
| 길이 | 12 mm | 길이 (인치) | 0.4724 inch |
| 직경 | 5 mm  | 순중량     | 0.01 g      |

온도

작동 온도 -40 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

|              |      |            |       |
|--------------|------|------------|-------|
| 케이블 외경, 최대   | 5 mm | 케이블 외경, 최소 | 5 mm  |
| UL 94 가연성 등급 | V-0  | 할로겐        | 아니요   |
| 보호 등급        | IP66 | 기본 재질      | 폴리아미드 |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |